

旋轉氣缸
DSM-8-180-P-A-FF-FW
訂貨編號: 185939

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8
緩衝角度	0 deg
旋轉角度調節範圍	0 deg...180 deg
擺角	0 deg...180 deg
安裝位置	可選
微調	-5 deg
工作模式	雙作用
結構特點	葉片
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	3.5 bar...8 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	3 Hz
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	0.35 Nm
允許的轉動慣量	0.0013 kgm ²
產品重量	162 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	高合金不鏽鋼
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	鋁 陽極氧化