

T 型快插接頭

QSTL-G3/8-10

訂貨編號: 186175

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	8.3 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	T 型，附加快插接頭，縱向
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 水：G 型螺紋只能使用 OL 型密封圈做為附加配件
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
標稱扭矩	15.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	41 g
輸出數量	2
供應管線數量	1
安裝方式	外六角，A/F 19 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 10 mm
釋放環顏色	藍色
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅

特性	值
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼