

# T 型快插接頭

## QST-V0-G3/8-12

訂貨編號: 186344

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                          |
| 公稱通徑              | 10 mm                                       |
| 材料的防火測試           | UL94 V-0 (外殼)<br>UL94 V-0 (解鎖環)             |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 密封圈                                         |
| 設計                | T 型                                         |
| 套組規格              | 1                                           |
| 結構特點              | 推挽原理                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar                          |
| 關於工作壓力的提示         | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa                 |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液態，無冰） |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                                |
| 標稱扭矩              | 15.5 Nm                                     |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 產品重量              | 54 g                                        |
| 安裝方式              | 外六角，A/F 19 mm                               |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 G3/8                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | 用於 12 mm 外徑的氣管                              |
| 釋放環顏色             | 黑色                                          |
| 旋入螺釘的材料           | 鍍鎳黃銅                                        |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質              | PBT                                         |
| 螺紋密封件材料           | 鋁<br>PBT                                    |
| 釋放環材料             | PBT                                         |
| 氣管密封件材料           | NBR                                         |

| 特性       | 值            |
|----------|--------------|
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼<br>黃銅 |