

氣路板
CPE14-PRSGO-3
訂貨編號: 187820

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	3
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	130 g
底座的安裝方法	通過通孔 具有 H 型導軌
氣動介面，氣口 1	G3/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺