

# 氣路板模組 CPE14-PRSGO-2

訂貨編號: 187829

FESTO



## 資料表

特性	值
最大閥位數量	2
破裂壓力	3 Mpa 435 psi
爆破壓力	30 bar
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	950 g
底座的安裝方法	通過通孔 具有 H 型導軌
氣動介面, 氣口 1	G3/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺