

線性驅動器
SLG-12- -
訂貨編號: 187855

FESTO



資料表

特性	值
行程	100 mm...700 mm
活塞直徑	12 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊 液壓緩衝器，穩定的特性曲線
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
中間位置的最大數量	4
聯軸器設計	正向鎖定（槽）
位置偵測	透過近接開關
訂製品	拉動
工作壓力	2 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	68 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	68 N
每 10 mm 行程的額外移動質量	18 g
備用介面	查看產品圖檔
氣動介面	M3
蓋子材料	POM
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	鋁 陽極氧化