

電纜插座 ASI-SD-PG-M12

訂貨編號: 18789

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過管接螺帽安裝
安裝位置	可選
產品重量	27.6 g
電氣介面	4 針 直列式插座 螺紋端子
操作電壓範圍 AC	125 V
允許的電流負載	3 A
電纜接頭	Pg 9
介面橫截面	0.75 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-40 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍鎳
電觸頭材料	青銅