

轉接接頭 MKA-PG29-M40

訂貨編號: 1879673

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...200 °C
安裝方式	透過螺紋
材料說明	RoHS 合規
接頭材質	黃銅 鍍鎳