

電纜分配器
ASI-KVT-FK-S
訂貨編號: 18797

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
安裝位置	可選
產品重量	7.2 g
操作電壓範圍 DC	75 V
操作電壓範圍 AC	60 V
允許的電流負載	3 A
介面橫截面	1.5 mm ²
防護等級	IP65
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-30 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PA
電觸頭材料	青銅