

短行程氣缸 ADVC-80-15-A-P-A

訂貨編號: 188317

FESTO



資料表

特性	值
行程	15 mm
活塞直徑	80 mm
基於標準	ISO 6431 孔型 VDMA 24562
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	2827 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	3016 N
移動質量	289 g
0 mm 行程的移動質量	265 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	24 g
產品重量	1233 g
0 mm 行程的基本重量	1119 g
每 10 m 行程的附加重量	114 g
安裝方式	是否要: 具通孔 具有附件
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理

特性	值
密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
活塞桿材質	高合金鋼