

塑膠氣管
PUN-CM-4-SW
訂貨編號: 188882

FESTO



資料表

特性	值
外徑	4 mm
流量相關彎曲半徑	17 mm
內徑	2.5 mm
最小彎曲半徑	8 mm
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
表面電阻	0.01 MOhm...10 MOhm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
產品重量（取決於長度）	0.00993 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 4 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)