

# 真空吸盤 ESG-4

訂貨編號: 189168

FESTO



## 資料表

| 特性        | 值                                         |
|-----------|-------------------------------------------|
| 真空吸盤直徑    | 4 mm                                      |
| 安裝位置      | 垂直                                        |
| 特徵        | 抗靜電                                       |
| 結構特點      | 真空口位於頂部<br>真空口位於側面<br>具有高度補償器<br>具長型高度補償器 |
| 與真空吸盤支架關聯 | 規格 1                                      |
| 真空吸盤形狀    | 圓形，扁平                                     |
| 工作介質      | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力                                |
| 環境溫度      | -30 °C...200 °C                           |
| 真空介面      | M3<br>M10x1<br>QS-4<br>PK-3               |
| 材料說明      | RoHS 合規                                   |
| 真空吸盤材質    | BR<br>FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (矽)        |