

真空吸盤 ESG-15

訂貨編號: 189172

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤直徑	15 mm
安裝位置	垂直
特徵	抗靜電
結構特點	真空口位於頂部 真空口位於側面 具有高度補償器 具長型高度補償器
與真空吸盤支架關聯	規格 3
真空吸盤形狀	加深圓形 圓形，扁平
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
環境溫度	-30 °C...200 °C
真空介面	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	BR FPM NBR PUR VMQ (矽)