

真空吸盤支架  
ESH-HB-4-QS  
訂貨編號: 189209

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 公稱通徑                | 5 mm                            |
| 體積                  | 0.646 cm <sup>3</sup>           |
| 安裝位置                | 可選                              |
| 結構特點                | 真空口位於側面                         |
| 與真空吸盤支架關聯           | 規格 4                            |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                  |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C                    |
| 產品重量                | 27 g                            |
| 安裝方式                | 透過內螺紋安裝                         |
| 真空吸盤安裝              | M6                              |
| 真空介面                | QS-6                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |
| 密封件材質               | NBR<br>鋼                        |
| 支架材質                | 鋁<br>鍍鎳黃銅<br>POM<br>回火鋼<br>高合金鋼 |