

真空吸盤支架  
ESH-HC-6-G  
訂貨編號: 189222

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 真空吸盤支架的高度補償器        | 20 mm                           |
| 公稱通徑                | 10 mm                           |
| 體積                  | 11.537 cm <sup>3</sup>          |
| 安裝位置                | 垂直                              |
| 結構特點                | 真空口位於頂部<br>具有高度補償器              |
| 與真空吸盤支架關聯           | 規格 6                            |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                  |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量                | 472 g                           |
| 安裝方式                | 透過鎖緊螺帽                          |
| 真空吸盤安裝              | M20x2                           |
| 真空介面                | G1/4                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |
| 支架材質                | 鋁<br>鍍鎳黃銅<br>POM<br>回火鋼<br>高合金鋼 |