

**真空吸盤支架**  
**ESH-HE-4-G1/8**  
訂貨編號: 189256

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                             |
|---------------------|-------------------------------|
| 公稱通徑                | 4 mm                          |
| 體積                  | 0.289 cm <sup>3</sup>         |
| 安裝位置                | 可選                            |
| 結構特點                | 真空口位於頂部                       |
| 與真空吸盤支架關聯           | 規格 4                          |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                |
| 產品重量                | 11 g                          |
| 安裝方式                | 透過外螺紋<br>透過真空口                |
| 真空吸盤安裝              | M6                            |
| 真空介面                | G1/8                          |
| 材料說明                | RoHS 合規                       |
| 密封件材質               | 精製鋁合金<br>NBR<br>POM<br>鋼      |
| 支架材質                | 回火鋼                           |