

完整真空吸盤
ESS-100-SU
訂貨編號: 189323

FESTO



資料表

特性	值
最小工件半徑	460 mm
公稱通徑	6 mm
真空吸盤直徑	100 mm
真空吸盤容積	29.779 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
與真空吸盤支架關聯	規格 5
真空吸盤形狀	圓形, 扁平
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...60 °C
額定工作壓力時的保持力	503.6 N
額定工作壓力下的側向力	482.5 N
產品重量	222 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	M10
顏色	藍色
蕭氏硬度	60 +/- 5
旋入螺釘的材料	POM 鍍鎳鋼 鍍鋅鍍鉻鋼
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	PUR