


氣源模組
VABF-C8-12-P3A5-QX
訂貨編號: 1894888

FESTO



資料表

特性	值
工作壓力	8 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	13.8 g
氣動介面, 氣口 1	為壓簧準備
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺