

快插接頭  
QSMK-1/4T-U  
訂貨編號: 190595

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 尺寸                | Mini                                        |
| 公稱通徑              | 3 mm                                        |
| 安裝位置              | 可選                                          |
| 設計                | 直列式設計                                       |
| 套組規格              | 1                                           |
| 結構特點              | 推挽原理                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar                          |
| 海事分類              | 參見證書                                        |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]             |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F            |
| 產品重量              | 7 g                                         |
| 氣動介面，氣口 1         | 用於氣管外徑 1/4"                                 |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 1/4"                                |
| 釋放環顏色             | 灰色                                          |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質              | PBT                                         |
| 釋放環材料             | POM                                         |
| 氣管密封件材料           | NBR                                         |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                                      |