

T 型快插接頭

QSTF-1/4-3/8-U

訂貨編號: 190829

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	6.5 mm
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
安裝位置	可選
設計	L 型，附加接頭，內螺紋，縱向
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:--]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C 14 °F...140 °F
最大緊固扭矩	14 Nm
產品重量	43 g
輸出數量	2
供應管線數量	1
安裝方式	外六角 11/16
氣動介面，氣口 1	外螺紋 1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	內螺紋 1/4 NPT 適用於氣管外徑 3/8"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼