

壓力錶

PAGL-HP3-63-60-G14-RC

訂貨編號: 1908519

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 bar...60 bar 0 Mpa...6 Mpa 0 psi...870 psi
符合標準	EN 837-1
壓力錶公稱通徑	63
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	管式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 Mpa...6 Mpa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
交替負載係數	0.66
測量精度等級	1.6
防護等級	IP65
儲存溫度	-40 °C...70 °C
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	底部徑向
氣動介面	G1/4
接觸介質的材料	黃銅
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	鋼
螢幕材料	PS

特性	值
外殼顏色	銀色
產品重量	80 g
刻度	三種量程 MPa（外刻度） bar（外部） psi（內刻度）