

單向閥  
HA-3/8-QS-3/8-U  
訂貨編號: 190855

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                              |
|-------------------------|--------------------------------|
| 閥功能                     | 止回功能                           |
| 氣動介面，氣口 1               | 3/8 NPT                        |
| 氣動介面，氣口 2               | QS-3/8                         |
| 安裝方式                    | 擰入                             |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1700 l/min                     |
| 工作壓力                    | -1 bar...10 bar                |
| 環境溫度                    | 0 °C...60 °C                   |
| 外殼材質                    | 黃銅                             |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| 最小差壓，開啟                 | 0.1 bar                        |
| 最小差壓，關閉                 | 0.2 bar                        |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）          |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 產品重量                    | 48 g                           |
| 材料說明                    | RoHS 合規                        |