


# 真空吸盤不具接頭

## ESV-40-SU

訂貨編號: 190990

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 最小工件半徑            | 230 mm                                                      |
| 真空吸盤直徑            | 40 mm                                                       |
| 真空吸盤容積            | 1.566 cm <sup>3</sup>                                       |
| 介面位置              | 頂部                                                          |
| 安裝位置              | 可選                                                          |
| 真空吸盤形狀            | 圓形，扁平                                                       |
| 工作壓力              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 額定工作壓力            | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| 工作介質              | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]                               |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                            |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                                                     |
| 環境溫度              | -20 °C...60 °C                                              |
| 額定工作壓力時的保持力       | 69.6 N                                                      |
| 產品重量              | 7.4 g                                                       |
| 顏色                | 藍色                                                          |
| 蕭氏硬度              | 60 +/- 5                                                    |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                     |
| 真空吸盤材質            | PUR                                                         |