


# 真空吸盤不具接頭盤

## ESV-80-EF

訂貨編號: 191046

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 最小工件半徑              | 160 mm                                                      |
| 真空吸盤直徑              | 80 mm                                                       |
| 真空吸盤容積              | 44.18 cm <sup>3</sup>                                       |
| 介面位置                | 頂部                                                          |
| 安裝位置                | 可選                                                          |
| 真空吸盤形狀              | 加深圓形                                                        |
| 工作壓力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 額定工作壓力              | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]                               |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                                              |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                                     |
| 環境溫度                | -10 °C...200 °C                                             |
| 額定工作壓力時的保持力         | 275 N                                                       |
| 產品重量                | 41 g                                                        |
| 顏色                  | 灰色                                                          |
| 蕭氏硬度                | 60 +/- 5                                                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                     |
| 真空吸盤材質              | FPM                                                         |