


介面
CAMC-F-PN
訂貨編號: 1911916

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	19 x 90 x 65 mm
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 95% 無冷凝
防護等級	IP20 在組裝好的狀態下
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	75 g
安裝方式	插入式模組, 用於 CMMP-AS...-M3
材料說明	RoHS 合規
安裝位置	可選
協定	PROFINET
通訊配置	FHPP
傳輸率	10/100 Mbit/s (全/半)
拓樸	星號 環 線
介質冗餘	MRP
IP 位址分配	FCT DCP
匯流排介面	2x RJ45 插座
最短週期時間	1 ms
LED 顯示器	匯流排故障 乙太網通訊活動 乙太網線路監控 系統故障
配置支援	GSDML
參數設定	FCT

特性	值
附加功能	符合等級 B DCP 相容 IRT LLDP MRP PROFenergy 即時等級 1 SNMP