

液壓緩衝器 YSRW-7-10

訂貨編號: 191193

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 尺寸 | 7 |
| 行程 | 10 mm |
| 緩衝 | 自調節 軟性特徵曲線 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 位置偵測 | 無 |
| 最大衝擊速度 | 3 m/s |
| 室溫下的重置時間 | 0.2 s |
| 最低環境溫度下的重置時間 | 1 s |
| 工作模式 | 推 單動 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...80 °C |
| 緩衝長度 | 10 mm |
| 最大停止力 | 300 N |
| 每個行程的最大能量消耗 | 2.5 J |
| 每小時最大能耗 | 15000 J |
| 最大殘餘能量 | 0.01 J |
| 重設力 | 1.2 N |
| 最小插入力 | 10 N |
| 產品重量 | 18 g |
| 質量範圍 | 5 kg |
| 安裝方式 | 透過鎖緊螺帽 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 高合金鋼 |
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |