


真空過濾器

ESF-3

訂貨編號: 191202

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
過濾等級	10 µm
工作壓力	-0.95 bar...4 bar
真空流量 = -0.75 bar	100 l/min
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	9 g
安裝方式	透過外螺紋 透過真空口
氣動介面	M4
真空介面	M4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
過濾器材料	PVF
外殼材質	鋁 鍍鎳黃銅