

角度補償器 ESWA-5

訂貨編號: 191207

FESTO



資料表

特性	值
角度補償 +/-	15 deg
安裝位置	可選
結構特點	球窩接頭
與真空吸盤支架關聯	規格 5
工作壓力	-0.95 bar...4 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	57 g
安裝方式	透過外螺紋
真空吸盤安裝	M10
氣動介面	M10
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁 鍍鎳黃銅