

發光密封件
MC-LD-230AC
訂貨編號: 19146

FESTO



資料表

特性	值
開關位置指示器	LED
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	1.6 g
電氣介面	類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形結構 MSC
標稱工作電壓，交流	230 V
抗電湧性	4 kV
保護導線介面	可用
發光密封件的標稱功率	0.33 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
防護等級	IP65
環境溫度	-25 °C...85 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3
外殼材質	TPE-U(PU)
顏色	透明