

插頭
SEA-4GS-7-2,5
訂貨編號: 192008

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝方式	透過螺紋套管
安裝位置	可選
產品重量	18 g
電氣介面	4 針 類型 A M12x1 直列式插頭/螺紋端子
操作電壓範圍 DC	250 V
操作電壓範圍 AC	250 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	2.5 kV
電纜接頭	Pg7
許用的電纜直徑	2.5 mm...2.9 mm
介面橫截面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防護等級	IP65
環境溫度	-40 °C...85 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	PA
電觸頭材料	黃銅 帶青銅塗層