


插頭 SEA-3GS-M8-S

訂貨編號: 192009

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-104 EN 61984
安裝位置	可選
產品重量	6 g
套組規格	1
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲緊固, 具有六角 A/F 9 mm 和縱向滾花
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 2, 介面/線芯數	8
操作電壓範圍 DC	60 V
操作電壓範圍 AC	60 V
40°C 時的額定電流	3 A
抗電湧性	1.5 kV
電纜接頭	Pg7
電纜直徑	2.5 mm...5 mm
標稱導線橫切面積	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...85 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力

特性	值
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	壓鑄鋅, 鍍鎳
密封件材質	NBR
電觸頭材料	鍍金黃銅