

儲氣罐 CRVZS-5

訂貨編號: 192159

FESTO



資料表

特性	值
體積	5 l
安裝位置	下部冷凝水排放裝置
符合標準	AD 2000
工作壓力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟壓力設備指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國壓力設備法規
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 氮氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...100 °C
環境溫度	-10 °C...100 °C
連接螺紋的最大鎖緊扭矩	130 Nm
冷凝水排放裝置的最大鎖緊扭矩	27 Nm
產品重量	3581 g
安裝方式	具通孔
冷凝水排放裝置介面	G3/8
氣動介面	G1
材料說明	RoHS 合規
儲氣桶材料	高合金不鏽鋼