


儲氣罐 VZS-20-B

訂貨編號: 192161

FESTO



資料表

特性	值
體積	20 l
安裝位置	下部冷凝水排放裝置
符合標準	EN 286-1
工作壓力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟《簡易壓力容器指令》
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 氮氣
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...100 °C
環境溫度	-10 °C...100 °C
連接螺紋的最大鎖緊扭矩	130 Nm
冷凝水排放裝置的最大鎖緊扭矩	27 Nm
產品重量	9000 g
安裝方式	具通孔
冷凝水排放裝置介面	G3/8
氣動介面	G1
儲氣桶材料	粉狀塗層鋼