


超精密過濾器 LFMA-D-MAXI

訂貨編號: 192565

FESTO



資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Maxi
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
工作壓力	1 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
過濾效率	99.99 %
保護罩	金屬保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
過濾效率, 細顆粒	99995 %
MPPS	0.05 µm
過濾效率 MPPS	99.95 %
殘餘含油量	0.01 mg/m ³
過濾效率, 油氣溶膠	99 %
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面, 氣口 1	底座
氣動介面, 氣口 2	底座
外殼材質	壓鑄鋅
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規