

插座
MSSD-EB-S-M14
訂貨編號: 192745

FESTO



資料表

特性	值
連接頻率	10
安裝方式	透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	17 g
電氣介面	4 針 ?? 類型 C
電纜直徑	4 mm...6 mm
標稱導線橫切面積	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色