

插座 MSSD-F-S-M16

訂貨編號: 192746

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 連接頻率 | 10 |
| 安裝方式 | 透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 35 g |
| 電氣介面 | 3 針 ?? B 型 |
| 電纜直徑 | 5.5 mm...8 mm |
| 標稱導線橫切面積 | 0.5 mm ² ...1 mm ² |
| 防護等級 | IP67 符合 IEC 60529 標準 |
| 環境溫度 | -25 °C...90 °C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 外殼材質 | PA |
| 外殼顏色 | 黑色 |