

插座 MSSD-C-S-M16

訂貨編號: 192748

FESTO



資料表

特性	值
連接頻率	10
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	38 g
電氣介面	4 針 ?? 類型 A
電纜直徑	5.5 mm...8 mm
標稱導線橫切面積	0.5 mm ² ...1 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色