


真空產生器
VAD-3/8
訂貨編號: 19294

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	1.5 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度
結構特點	T 型
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
最大真空度	80 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...80 °C
環境溫度	-20 °C...80 °C
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 3	G3/8
真空介面	G3/8
外殼材質	壓鑄鋁