

止動元件 YSRWJ-8-14-A

訂貨編號: 192966

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8
行程	14 mm
緩衝	自調節 軟性特徵曲線
安裝位置	可選
微調	0.03 mm
位置偵測	透過近接開關
最大衝擊速度	3 m/s
室溫下的重置時間	0.2 s
最低環境溫度下的重設時間	1 s
工作模式	推 單動
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
緩衝長度	14 mm
最大停止力	500 N
每個行程的最大能量消耗	3 J
每小時最大能耗	21000 J
最大殘餘能量	0.02 J
重設力	3.5 N
產品重量	110 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
密封件材質	NBR
外殼材質	黃銅 鍍鎳
活塞桿材質	高合金鋼