

# 單向節流閥

## GRLA-M5-QS-6-D

訂貨編號: 193139

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 排氣單向節流功能                        |
| 氣動介面，氣口 1               | QS-6                            |
| 氣動介面，氣口 2               | M5                              |
| 調節元件                    | 一字圓頭螺絲                          |
| 安裝方式                    | 擰入                              |
| 流量控制方向上的標準標稱流量          | 115 l/min                       |
| 封鎖方向上的標準標稱流量            | 70 l/min...110 l/min            |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 海事分類                    | 參見證書                            |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 操作壓力的溫度範圍               | 0.2 bar...10 bar                |
| 流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 185 l/min                       |
| 止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar   | 145 l/min...170 l/min           |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 無塵室等級                   | 4 級，符合 ISO 14644-1              |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 標稱扭矩                    | 0.8 Nm                          |
| 標稱鎖緊扭矩公差                | ± 10%                           |
| 產品重量                    | 13 g                            |
| 旋入螺釘的材料                 | 黃銅                              |
| 材料說明                    | RoHS 合規                         |
| 密封件材質                   | NBR                             |
| 釋放環材料                   | POM                             |
| 調節螺絲材質                  | 黃銅                              |

| 特性     | 值         |
|--------|-----------|
| 擺動接頭材料 | 壓鑄鋅<br>鉻化 |