


開關閥  
HEP-D-MAXI  
訂貨編號: 193257

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 結構特點              | 活塞閘閥                                    |
| 驅動方式              | 氣動                                      |
| 密封原理              | 軟密封                                     |
| 排氣功能              | 不具節流選項                                  |
| 手動裝置              | 無                                       |
| 復位類型              | 彈簧復位                                    |
| 閥功能               | 三口二位，常閉，單穩態                             |
| 工作壓力              | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar       |
| 嚮導壓力              | 3 bar...16 bar                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 材料說明              | RoHS 合規                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 安裝方式              | 管式安裝<br>具有附件                            |
| 安裝位置              | 可選                                      |
| 流向                | 不可逆                                     |
| 產品重量              | 800 g                                   |
| 嚮導氣口 12           | G1/8                                    |
| 輸出的空氣純淨度等級        | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 密封件材質             | NBR                                     |
| 外殼材質              | 壓鑄鋁                                     |