


# 連接電纜 KMYZ-2-24-10-LED

訂貨編號: 193443

FESTO



## 資料表

特性	值
開關位置指示器	LED
安裝方式	透過自攻螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	170 g
電氣介面	2 針/2 芯 直角式插座/電纜 方形結構/開放式末端
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
保護導線介面	不可用
電纜長度	10 m
電纜特徵	標準
電纜直徑	3.4 mm
電纜結構	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
外殼材質	PA
電觸頭材料	青銅