

# 帶電纜插座 KMF-1-24-10-LED

訂貨編號: 193458

FESTO



## 資料表

特性	值
開關位置指示器	LED
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	620 g
電氣介面	??
標稱操作電壓 DC	24 V
保護導線介面	可用
電纜長度	10 m
電纜直徑	6 mm
電纜結構	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PC POM
電觸頭材料	青銅