


# 真空產生器

## VN-10-H-T3-PQ2-VA4-R01

訂貨編號: 193528

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑          | 0.95 mm                         |
| 網格尺寸              | 14 mm                           |
| 消音器設計             | 開                               |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 噴射器特徵             | 高真空度<br>標準                      |
| 整合功能              | 開放式消音器                          |
| 結構特點              | T 型                             |
| 最大吸取流量的操作壓力       | 3.1 bar                         |
| 工作壓力              | 1 bar...8 bar                   |
| 最大真空度時的工作壓力       | 4.5 bar                         |
| 最大真空度             | 89 %                            |
| 額定工作壓力            | 6 bar                           |
| 針對大氣的最大吸氣流量       | 25 l/min                        |
| 額定工作壓力下的供氣時間      | 1.1 s                           |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 額定工作壓力下的聲壓度       | 74 dB(A)                        |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 最大緊固扭矩            | 0.5 Nm                          |
| 產品重量              | 26 g                            |
| 安裝方式              | 具通孔<br>具有附件                     |
| 氣動介面，氣口 1         | QS-6                            |
| 氣動介面，氣口 3         | 開放式消音器                          |
| 真空介面              | G1/8                            |
| 連接螺紋材質            | 精製鋁合金<br>鍍鎳黃銅                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |

| 特性      | 值         |
|---------|-----------|
| 密封件材質   | NBR       |
| 進氣嘴材料   | POM       |
| 外殼材質    | POM (加強型) |
| 消音器材料   | PE        |
| 發射器噴嘴材料 | 精製鋁合金     |
| 接頭材質    | 黃銅<br>鍍鎳  |