



真空產生器  
VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2  
訂貨編號: 193563

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑          | 0.95 mm                         |
| 網格尺寸              | 14 mm                           |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 噴射器特徵             | 大抽氣量<br>標準                      |
| 結構特點              | T 型                             |
| 最大吸取流量的操作壓力       | 4 bar                           |
| 工作壓力              | 1 bar...8 bar                   |
| 額定工作壓力            | 6 bar                           |
| 針對大氣的最大吸氣流量       | 62.7 l/min                      |
| 額定工作壓力下的供氣時間      | 0.46 s                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 最大緊固扭矩            | 0.5 Nm                          |
| 產品重量              | 22 g                            |
| 安裝方式              | 具通孔<br>具有附件                     |
| 氣動介面，氣口 1         | QS-6                            |
| 氣動介面，氣口 3         | QS-6                            |
| 真空介面              | QS-6                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 密封件材質             | NBR                             |
| 進氣嘴材料             | POM                             |
| 外殼材質              | POM（加強型）                        |
| 發射器噴嘴材料           | 精製鋁合金                           |
| 接頭材質              | 黃銅<br>鍍鎳                        |