


# 真空產生器

## VN-05-N-I3-PQ2-VQ2

訂貨編號: 193635

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑            | 0.45 mm                         |
| 網格尺寸                | 13 mm                           |
| 安裝位置                | 可選                              |
| 噴射器特徵               | 大抽氣量<br>管式                      |
| 結構特點                | 直列式                             |
| 最大吸取流量的操作壓力         | 6 bar                           |
| 工作壓力                | 1 bar...8 bar                   |
| 額定工作壓力              | 6 bar                           |
| 針對大氣的最大吸氣流量         | 12 l/min                        |
| 額定工作壓力下的供氣時間        | 1.57 s                          |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明           | 不可用潤滑介質工作                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                | 0 °C...60 °C                    |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C                    |
| 產品重量                | 16 g                            |
| 安裝方式                | 管式安裝                            |
| 氣動介面，氣口 1           | QS-6                            |
| 氣動介面，氣口 3           | 非管式                             |
| 真空介面                | QS-6                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |
| 密封件材質               | NBR                             |
| 進氣嘴材料               | POM                             |
| 外殼材質                | POM (加強型)                       |
| 發射器噴嘴材料             | 精製鋁合金                           |
| 接頭材質                | 黃銅<br>鍍鎳                        |