


氣囊式氣缸  
EB-385-230  
訂貨編號: 193791

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 尺寸                | 385                             |
| 所需安裝直徑            | 400 mm                          |
| 行程                | 230 mm                          |
| 最大擴展高度            | 310 mm                          |
| 最大傾斜角             | 20 deg                          |
| 最大偏移              | 20 mm                           |
| 最小安裝高度            | 77 mm                           |
| 工作模式              | 單動                              |
| 工作壓力              | 0 bar...8 bar                   |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 環境溫度              | -40 °C...70 °C                  |
| 重設力               | 400 N                           |
| 產品重量              | 6900 g                          |
| 安裝方式              | 透過內螺紋安裝                         |
| 氣動介面              | G1/4                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 波紋管材質             | NR/BR                           |
| 外殼材質              | 鋼<br>鍍鋅                         |