

平面龍門 EXCH-60-

訂貨編號: 1939785

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	60
安裝位置	垂直 水平
結構特點	平面龍門
工作壓力	8 bar
最大水平加速度	50 m/s ²
最大垂直加速度	30 m/s ²
最大水平速度	5 m/s
最大垂直速度	3 m/s
重複精度	±0.1 mm
持續通電率	100%
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟機械指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國機器相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90% 無冷凝
聲壓度	81 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	10 °C...50 °C
最大動態響應時的標稱負載	6 kg
安裝方式	透過安裝元件 透過調整套件 透過溝槽螺帽
材料說明	RoHS 合規