


扁平型氣缸 DZF-1"-2"-P-A

訂貨編號: 194171

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程 | 2 in |
| 活塞直徑 | 1" |
| 活塞桿的扭轉間隙 (+/-) | 1 deg |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 扭矩/導向保護 | 橢圓形活塞 |
| 工作壓力 | 0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 6 bar 時的理論出力值, 返回行程 | 247 N |
| 6 bar 時的理論力值, 前進行程 | 295 N |
| 0 mm 行程的移動質量 | 40 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 6 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 168 g |
| 氣動介面 | 10-32 UNF-2B |
| 蓋子材料 | 鋁 |
| 密封件材質 | FPM TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |