

塑膠硬管
PQ-PA-28X2,5X3000
訂貨編號: 194594

FESTO



資料表

特性	值
外徑	28 mm
內徑	23 mm
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-25 °C...75 °C
環境溫度	-25 °C...75 °C
產品重量 (取決於長度)	0.204 kg/m
顏色	黑色
氣管材料	PA